

Cu/CuSO₄- Elektrode (CSE)

Allgemeine Informationen

Die CSE eignet sich u.a. zur Messung von Ruhepotentialen auf Stahlbetonoberflächen. Sie ist sehr robust und kann vom Nutzer einfach konditioniert werden. Wir empfehlen die Verwendung mit einem geschirmten Kabel, das mit einem Goldkontakt-Stecker ausgerüstet ist.



Spezifikation

- Diaphragma: Kork
- Elektrodenschaft aus durchsichtigem Kunststoff
- 4 mm Goldkontakt-Buchse

Lieferformen

- Elektrode mit Schutzkappe
- auf Wunsch Ausrüstung mit anderer Buchse
- auf Wunsch Lieferung mit Kabel
- auf Wunsch Lieferung Nachfüllset oder Spezialfüllung für Dauereinsatz

Lagerung

Die Elektrode sollte in gesättigter CuSO₄- Lösung gelagert und vor Austrocknung geschützt werden.

Service

- Eichung
- Regenerierung